

TTM MAG 76 Magnetit- och partikelfilter

Montageanvisning · Drift- och skötselinstruktioner



2020.12.01

TTM MAG 76 är en effektiv magnetitfälla kombinerad med partikelfilter som avlägsnar magnetit och andra partiklar från systemvätskan. Enheten är främst avsedd att installeras tillsammans med avgasare TTM NoXygen®, men kan även användas i applikationer utan avgasning.

Installation

Vid installation i kombination med avgasare TTM NoXygen® ansluts TTM MAG 76 mot systemet (1/2" inv. rörgänga) och monteras sedan direkt på avstängningsventilen på inloppet till TTM NoXygen®. Vid anslutningen mot TTM NoXygen® monteras först den medföljande klämringskopplingen, därefter ansluts slätändan på TTM MAG 76 mot klämringskopplingen.

Underhåll

TTM MAG 76 bör kontrolleras och rengöras regelbundet minst 2ggr/år, intervallen är beroende på mängden smuts och magnetit i systemvätskan. Ett tecken på att TTM MAG 76 behöver rengöras är till exempel att TTM NoXygen® går i långa intervaller som varar över 3 minuter "pumpstart till pumpstart".

Notera: Klämringens gänga skall smörjas in med kopparpasta/siliconfett 1 ggr/år eller varje gång filtret öppnas.



1. Stäng av TTM NoXygen®.
2. Stäng avstängningsventilerna på inloppet till TTM MAG 76 samt inloppet till TTM NoXygen®.
3. Sätt ett kärl under avtappningsventilen eller koppla på en slang.
4. Öppna avtappningsventilen.
5. Lossa spännringen och lyft ur magnetstaven och filterpatronen.
6. Torka av den svarta magnetiten som samlats på magnetitstaven.
7. Rengör filterpatronen eller byt om den är skadad.
8. Återmontera filterpatronen, magnetstaven och fixera med spännringen. Smörj in spännringens gänga med kopparpasta/ siliconfett innan den dras åt.

Tekniska data

Material.....Rostfritt stål
Partikelfilter.....Filterpatron TTM MAG 76 maskstorlek 250 µm
AnslutningDN 15
TryckklassPN 10
Temperatur0 – +90°C
Vikt.....2,5 kg
RSK.....564 13 87

Filterpatron TTM MAG 76

Modell	Utförande	Artikelnr.
Filterpatron TTM MAG 76	250 micron	u2001217



1. Magnetstav

2. Utbytbar filterpatron
Artikelnr: u2001217